

**ROLLER****Pijpsnijder, RVS (VA) / koper****Bestelgegevens**

Bestelnummer	819450
GTIN	4044942020845
Artikelklasse	84A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Robuuste constructie voor hoge belasting en stabiele spindelgeleiding, door 2 of 4 geleidingsrollen en de nauwkeurige lagering van snijwiel-/geleidingsrollen is nauwkeurig werken en een haakse snede gegarandeerd.

**Toepassing:**

Speciaal voor doorsnijden van VA- en koperen pijpen met max. wanddikte 4 mm.

Snijwiel tje Ø: 20 mm

Snijwiel tje breedte: 5 mm

Snijwiel tje boring: 5 mm

voor uitwendige pijp-Ø: 6 - 42 mm

**Technische beschrijving**

Snijwiel tje Ø	20 mm
Snijwiel tje breedte	5 mm
Snijwiel tje boring	5 mm
voor uitwendige pijp-Ø	6 - 42 mm
Aantal geleidingsrollen	2
Aantal snijwiel tjes	1

## Accessoires

Pijpbinnen- en -buitenfreese	819550
Edelstaal-binnen- / buitenafbramer Voor pijp-Ø tot 35 mm	814920 35
Edelstaal-binnen- / buitenafbramer Voor pijp-Ø tot 54 mm	814920 54
Reservesnijwielkje	819520
Edelstaal-binnen- / buitenafbramer Voor pijp-Ø tot 54E mm	814920 54E