



Elektro-schroevendraaier voor Pozidriv, smal toelopende steel-Ø, met Kraftform-handvat volledig geïsoleerd, Kruiskopmaat: 1



Bestelgegevens

Bestelnummer	668720 1
GTIN	4013288160188
Artikelklasse	63H

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat en steel **volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.

Het Kraftform-handvat van slagvaste kunststof **met geïntegreerde zachte delen** vergemakkelijkt het overbrengen van het draaimoment, waardoor handen en armen niet worden overbelast.

Steel van speciaal gelegeerd staal, zinkgefosfateerd.

Gereduceerde steel-Ø met geïntegreerde isolatie voor diepliggende schroef- en veerelementen (steel-Ø = isolatie-Ø in het voorste steelgedeelte).

Toepassing:

Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.

Technische beschrijving

totale lengte	178 mm
Meslengte	80 mm
voor schroef-Ø	2,1 – 3 mm
Kruiskopmaat	1
Fabrikantnummer	165 iS
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bitsoort	Pozidriv-schroevendraaier
Producttype	Schroevendraaier

