



Elektro-schroevendraaier voor Pozidriv, met Kraftform-handvat volledig geïsoleerd, Kruiskopmaat: 1



Bestelgegevens

Bestelnummer	668700 1
GTIN	4013288029836
Artikelklasse	63H

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat en steel **volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.

Het Kraftform-handvat van slagvaste kunststof **met geïntegreerde zachte delen** vergemakkelijkt het overbrengen van het draaimoment, waardoor handen en armen niet worden overbelast.

Steel van speciaal gelegeerd staal. Oppervlak nicromatt-verchroomd, zwarte punten resp. Lasertip-punten chemisch nikkelgecoat.

Toepassing:

Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.

Technische beschrijving

Punt	lasertip
voor schroef-Ø	2,1 – 3 mm
Kruiskopmaat	1
totale lengte	178 mm
Meslengte	80 mm
Fabrikantnummer	165 i PZ VDE
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bitsoort	Pozidriv-schroevendraaier

Producttype

Schroevendraaier