

**Assortiment precisieschroevendraaiers, Aantal delen: 7****Bestelgegevens**

Bestelnummer	669600 7
GTIN	7610733089055
Artikelklasse	63E

Omschrijving**Uitvoering:**

Precisiehandvat, stroef kunststof met draaibare centreerkop, kleminrichting met dopmoer voor het fixeren van de stelen in de gewenste lengte (telescoopstelen). **Stelen**: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaheid. Maximale maatnauwkeurigheid van de punten. Oppervlak vernikkeld en verchromd, zwarte punt. Levering in kunststof rolltas.

Inhoud:

Kunststof telescoophandvat: 1 st.

2 Stelen voor Torx® nr. 669607: TX6 / TX7; TX8 / TX9

2 Stelen voor binnenzeskant nr. 669606: 1,5 / 2; 2,5 / 3

2 Stelen voor sleuf / Phillips nr. 669605: 2x0,3 / 00; 2,5x0,4 / 0

Technische beschrijving

Aantal delen	7
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven

Bitsoort	6-kant schroevendraaier
Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips
Producttype	Schroevendraaier

Accessoires

Steel voor sleuf-Phillips-schroeven Type 2	669605 2
Steel voor Pozidriv-schroeven Type 1	669608 1
Steel voor sleuf-Phillips-schroeven Type 3	669605 3
Steel voor binnenzeskantbouten Type 2	669606 2
Steel voor Torx®-schroeven Type 1	669607 1
Steel voor sleuf-Phillips-schroeven Type 1	669605 1
Steel voor Torx®-schroeven Type 2	669607 2
Steel voor binnenzeskantbouten Type 1	669606 1