

**Assortiment precisieschroevendraaiers ESD, Aantal delen: 7****Bestelgegevens**

Bestelnummer	669610 7
GTIN	7610733249602
Artikelklasse	63E

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Precisiehandvat**, stroef kunststof met draaibare centreerkop, kleminrichting met dopmoer voor het fixeren van de stelen in de gewenste lengte (telescoopstelen). **Stelen**: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaigheid. Maximale maatnauwkeurigheid van de punten. Oppervlak vernikkeld en verchromd, zwarte punt. Levering in kunststof rolltas. Gereedschapshandvat van antistatische kunststof, **ESD-veilig**.

**Inhoud:**

Kunststof telescoophandvat: 1 st.

2 Stelen voor Torx® nr. 669607: TX6 / TX7; TX8 / TX9

2 Stelen voor binnenzeskant nr. 669606: 1,5 / 2; 2,5 / 3

2 Stelen voor sleuf / Phillips nr. 669605: 2x0,3 / 00; 2,5x0,4 / 0

**Technische beschrijving**

Aantal delen	7
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips

Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bitsoort	6-kant schroevendraaier
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Schroevendraaier

## Accessoires

Steel voor sleuf-Phillips-schroeven Type 1	669605 1
Steel voor sleuf-Phillips-schroeven Type 3	669605 3
Steel voor Pozidriv-schroeven Type 1	669608 1
Steel voor binnenzeskantbouten Type 1	669606 1
Steel voor Torx®-schroeven Type 2	669607 2
Steel voor binnenzeskantbouten Type 2	669606 2
Steel voor Torx®-schroeven Type 1	669607 1
Steel voor sleuf-Phillips-schroeven Type 2	669605 2