

**Garant****Kunststofpijpschaar, Voor Ø tot: 42mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	819670 42
GTIN	4045197675873
Artikelklasse	81C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Scharen voor het makkelijk knippen van kunststof pijpen. Breed pijpoplegvlak voor haakse snede. Verwisselbare speciaal geharde messen.

Schaarkop van ergonomisch **sputgietmagnesium met rubbergecoate grepen**. Geforceerde snijbeweging door constructieve eenheid van tandstang en snijkant. De snijkant heeft een PTFE-antihechtcoating en daardoor uitstekende glijeigenschappen. Wisselen van messen zonder gereedschap mogelijk dankzij snelwisselsysteem.

**Toepassing:**

Voor het doorsnijden van PE-, PP-, VPE-, PB- en PVDF- pijpen. (Bij zeer geringe wanddiktes slechts beperkt mogelijk.) Uitstekend geschikt als voorbereiding op moflassen. Kunststofpijpschaar om gemakkelijk te knippen.

**Opmerking:**

Slangscharen zie nr. 769940, 769960 en 769980.

**Technische beschrijving**

voor Ø tot	42 mm
Producttype	Schaar

**Accessoires**

Reservemes voor Ø tot 42 mm

819675 42