

**Servicekoffer met bodemschaal en gereedschapsbladen, Type:****Bestelgegevens**

Bestelnummer	693020
GTIN	5733439139533
Artikelklasse	64C

Omschrijving**Uitvoering:**

Slagvaste ABS-kofferschalen, onbreekbaar en daardoor **geschikt voor vliegtuigtransport**.

Frame van spuitgietaluminium met poedercoating, met 3D-aluminiumbeugels, geïntegreerde kantel-cilindersloten en **gasdrukveren** om het kofferdeksel vast te zetten.

Indeling:

1 Bodemschaal met 5 onderdelenbakken inclusief gereedschapsblad met 11 elastische lussen als afdekplaat (nr. 693082), 1 gereedschapsblad met 45 elastische lussen aan de voor- en achterzijde (nr. 693087), 1 gereedschapsblad met 23 elastische lussen en 1 klemvak aan de voor- en achterzijde (nr. 693089).

Opmerking:

Koffers op aanvraag ook met TSA-slot leverbaar.

Materiaal: ABS

Type opbergen van gereedschap: Insteekvakken

Koffer belastbaarheid: 35 kg

Eigenschap koffer: Geschikt voor vliegtuigtransport

Binnenmaat lengte: 470 mm

Binnenmaat breedte: 350 mm

Binnenmaat hoogte: 200 mm

Gewicht: 6,5 kg

Technische beschrijving

Binnenmaat hoogte	200 mm
Binnenmaat lengte	470 mm
Binnenmaat breedte	350 mm
Gewicht	6,5 kg
Materiaal	ABS
Type opbergen van gereedschap	Insteekvakken
Type opbergen van gereedschap	Klemhalter
Koffer belastbaarheid	35 kg
Eigenschap koffer	Geschikt voor vliegtuigtransport

Accessoires

Bodemschaal inclusief gereedschapsblad met 11 elastische lussen	693082
Gereedschapsblad met 23 elastische lussen en 1 klemvak	693089
Gereedschapsblad met gereedschapsklemhouders	693088
Gereedschapsblad met 45 elastische lussen	693087
Beschermmat	692800
Handgreep voor gereedschapskoffer	693095