

**'HF'-bit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 met klemfunctie, Torx®-profiel: TX40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	674255 TX40
GTIN	4013288106957
Artikelklasse	63H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Eendelig, d.w.z. schacht en steel uit één stuk. Schachten voor directe opname in schroefboormachines.

Het conische Torx® 'HF'-profiel houdt alle Torx®-schroeven goed vast. In kleur gekenmerkt door een goudkleurige oppervlaktecoating. Maat TX40 met doorlopende zeskantsteel.

**Toepassing:**

Klemfunctie voor optimaal aanbrengeen en vastdraaien van Torx®-schroeven.

**Norm:**

**DIN ISO 1173**

**Materiaal:**

Speciale chroom-vanadiumlegering, taaihard.  
totale lengte: 50 mm

**Technische beschrijving**

totale lengte	50 mm
Torx®-profiel	TX40
Bit-zeskantschacht	E 6,3
Fabrikantnummer	867/4 TORX® HF
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Producttype	Bit-gereedschap

