

**PrecisionBit voor sleuf, 1/4 inch E 6,3, Bladbreedte / totale lengte: 4/75mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	674257 4/75
GTIN	7610733221486
Artikelklasse	63E

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000 – 675050.

Toepassing:

Voor sleufschroeven DIN 3127.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiaal:

Speciaal hoogvast staal met maximale hardheid en bijzondere taatheid.

Technische beschrijving

Snijkantbreedte	4 mm
totale lengte	75 mm
Dikte snijkant	0,8 mm
Bit-zeskantschacht	E 6,3
Fabrikantnummer	PrecisionBits
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Producttype	Bit-gereedschap