

**PrecisionBit voor sleuf, 1/4 inch E 6,3, Bladbreedte / totale lengte: 6,25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	674257 6,25
GTIN	7610733221516
Artikelklasse	63E

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000 – 675050.

Toepassing:

Voor sleufschroeven DIN 3127.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiaal:

Speciaal hoogvast staal met maximale hardheid en bijzondere taaheid.

Technische beschrijving

totale lengte	50 mm
Snijkantbreedte	6,25 mm
Dikte snijkant	1 mm
Bit-zeskantschacht	E 6,3
Fabrikantnummer	PrecisionBits
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Producttype	Bit-gereedschap