



Kunststof hamer met cellidor doppen, Hamerkop-Ø: 50mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	754500 50
GTIN	4013288001184
Artikelklasse	73C

Omschrijving

Uitvoering:

Sterk middenstuk van spuitgietzink met steelbeschermer en slagvaste doppen. Met gewelfde hamersteel.

Met slagvaste doppen van **cellidor** (geel).

Toepassing:

Voor het richten of aanbrengen van werkstukken op machinetafels en voor werkstuksparende slagen bij montagewerk.

Reservedeel:

Reserve-inzetstuk cellidor zie nr. 754600; reservesteel zie nr. 754400.

Technische beschrijving

Behuizing-Ø	50 mm
Lengte van de steel	340 mm
Gewicht	0,905 kg
Hamerkop-Ø	50 mm
Lengte van de kop met doppen	115 mm
Materiaal steel	Essen
Serie	100
Materiaal inzetdeel	Cellidor, geel, hard
Fabrikantnummer	100

terugslagvrij	nee
Doppen combineerbaar	ja
Producttype	Hamer

Accessoires

Essenhouten hamersteel met wig voor hamerkop-Ø 50 mm	754400 50
Reservedop, polyurethaan Hamerkop-Ø 50 mm	754300 50
Reservedop, cellidor Hamerkop-Ø 50 mm	754600 50