



Terugslagvrije hamer met nylon inzetstukken Hickory-steel, Hamerkop-Ø: 27mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	754700 27
GTIN	7610733003440
Artikelklasse	73B

Omschrijving

Uitvoering:

Sterk stalen middenstuk met bevestigingsdoorn en rand voor de bevestiging van de doppen. Doppen van slijtvast nylon (middelhard).

Met steel van Amerikaans hickory-hout.

Terugslagvrij door gewichten in de hamerkop. Zodra de hamer het werkstuk treft, worden de gewichten naar het slagvak geslingerd, zodat de terugslag wordt gedempt.

Toepassing:

Voor het richten of aanbrengen van werkstukken op machinetafels en voor werkstuksparende slagen bij montagewerk.

Reservedeel:

Losse doppen zie nr. 754720 en 754730.

Losse hickory-steel zie nr. 754840.

Technische beschrijving

Lengte van de steel	265 mm
Materiaal behuizing	Staal
Gewicht	0,274 kg
Hamerkop-Ø	27 mm
Lengte van de kop met doppen	90 mm
Materiaal steel	Hickoryhout

Totale lengte	290 mm
Materiaal inzetdeel	Nylon, wit
terugslagvrij	ja
Producttype	Hamer

Accessoires

Losse dop, nylonplat Hamerkop-Ø 27 mm	754720 27
Hickory-hamersteel met wig Voor kop-Ø 27 mm	754840 27
Losse dop, nylonbol Hamerkop-Ø 27 mm	754730 27