

**Garant****Hamer met nylon doppen en aluminium middendeel, Hamerkop-Ø: 22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	754160 22
GTIN	4045197680457
Artikelklasse	71D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Sterk middenstuk van metaal met hamersteel van hickory-hout, met nylon steelbeschermer en ringwig. De slag- en slijtvaste nylon doppen zijn door een dubbel werkend bevestigingssysteem verbonden met het middenstuk.

Aluminium middenstuk, zwart geëloxeerd.

**Voordeel:**

Aluminium middenstuk = aanzienlijke gewichtsbesparing. Hierdoor is zeer gedoseerd werken mogelijk terwijl de pols wordt ontzien.

**Toepassing:**

Voor het richten of aanbrengen van werkstukken op machinetafels en voor werkstuksparende slagen bij montagewerk.

**Reservedeel:**

Reservedop nylon onder nr. 754180 en reservesteel onder nr. 751650 verkrijgbaar.

**Technische beschrijving**

Lengte van de steel	280 mm
Hamerkop-Ø	22 mm
Lengte van de kop met doppen	73 mm
Gewicht	0,147 kg
Producttype	Hamer

---

## Accessoires

Hickory-hamersteel met steelbeschermer en ringwig  
Lengte van de steel 280 mm

751650 280

Reservedop, nylon, per stuk Hamerkop-Ø 22 mm

754180 22