



## Opzetratel, omschakelbaar, Type aandrijfvierkant: 2-1/2inch



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 657600 2-1/2  |
| GTIN          | 4018754034536 |
| Artikelklasse | 63A           |

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed; alle gereedschappen met steekverbinding = rechthoekige schacht met verende borgpen. Daardoor wordt een vaste en veilige passing van het opzetstuk in de momentsleutel gegarandeerd.

**Opzetratel omschakelbaar.****Materiaal:**

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd.

**Gebruik:****Legenda voor tekening en formule:**

$L_1$  = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

$l_2$  = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

$L_3$  = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

$l_4$  = steekmaat van het insteekgereedschap

$L$  = totale lengte van het gereedschap

$T_1$  = draaimoment dat moet worden ingesteld

$T_2$  = voorgeschreven draaimoment

**T.b.v.:**

momentsleutel met 4-kant-opnames.

**Opmerking:**

Let op de steekmaat van de opzetstukken en vergelijk deze met die van het afstelgereedschap (zie testrapport/handleiding van de gebruikte mommentsleutel). Bij afwijking steekmaatcorrectie uitvoeren!

Andere opzetstukken met 4-kant-insteekschacht 22×28 mm op aanvraag leverbaar.

## Technische beschrijving

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Continue belastbaarheid   | 300 Nm    |
| Insteekschacht            | 14×18 mm  |
| Breedte b                 | 43 mm     |
| Hoogte h                  | 26 mm     |
| Aantal tanden             | 60        |
| Aandrijfvierkant          | 1/2 inch  |
| Steekmaat S               | 25 mm     |
| Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk |
| Omschakelbare ratel       | ja        |
| Ratel met uitwerper       | nee       |
| Producttype               | Ratel     |