



Terugslagvrije hamer met nylon inzetstukken Hickory-steel, Hamerkop-Ø: 50mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 754700 50 |
| GTIN | 7610733003488 |
| Artikelklasse | 73B |

Omschrijving

Uitvoering:

Sterk stalen middenstuk met bevestigingsdoorn en rand voor de bevestiging van de doppen. Doppen van slijtvast nylon (middelhard).

Met steel van Amerikaans hickory-hout.

Terugslagvrij door gewichten in de hamerkop. Zodra de hamer het werkstuk treft, worden de gewichten naar het slagvak geslingerd, zodat de terugslag wordt gedempt.

Toepassing:

Voor het richten of aanbrengen van werkstukken op machinetafels en voor werkstuksparende slagen bij montagewerk.

Reservedeel:

Losse doppen zie nr. 754720 en 754730.

Losse hickory-steel zie nr. 754840.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------|-------------|
| Lengte van de steel | 335 mm |
| Materiaal steel | Hickoryhout |
| Hamerkop-Ø | 50 mm |
| Lengte van de kop met doppen | 110 mm |
| Totale lengte | 385 mm |
| Materiaal behuizing | Staal |

| | |
|---------------------|------------|
| Gewicht | 1,05 kg |
| Materiaal inzetdeel | Nylon, wit |
| terugslagvrij | ja |
| Producttype | Hamer |

Accessoires

| | |
|---|-----------|
| Losse dop, nylonbol Hamerkop-Ø 50 mm | 754730 50 |
| Losse dop, nylonplat Hamerkop-Ø 50 mm | 754720 50 |
| Hickory-hamersteel met wig Voor kop-Ø 50 mm | 754840 50 |