

**Vierkant-opzetstuk, Type aandrijfvierkant: 1-1/2inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	657700 1-1/2
GTIN	4018754034475
Artikelklasse	63A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed; alle gereedschappen met steekverbinding = rechthoekige schacht met verende borgpen. Daardoor wordt een vaste en veilige passing van het opzetstuk in de momentsleutel gegarandeerd.

Vierkant-opzetstuk.**Materiaal:**

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkelden daarna verchromd.

Gebruik:**Legenda voor tekening en formule:**

L_1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

l_2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

L_3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

l_4 = steekmaat van het insteekgereedschap

L = totale lengte van het gereedschap

T_1 = draaimoment dat moet worden ingesteld

T_2 = voorgeschreven draaimoment

T.b.v.:

momentsleutel met 4-kant-opnames.

Opmerking:

Let op de steekmaat van de opzetstukken en vergelijk deze met die van het afstelgereedschap (zie testrapport/handleiding van de gebruikte momentsleutel). Bij afwijking steekmaatcorrectie uitvoeren!

Andere opzetstukken met 4-kant-insteekschacht 22×28 mm op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Continue belastbaarheid	100 Nm
Breedte b	20 mm
Hoogte h	14 mm
Insteekschacht	9×12 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Steekmaat S	17,5 mm
Gereedschap verwisselbaar	Opzetstuk
Producttype	Vierkant-opzetstuk