



Blindklinkmoeren-box



Bestelgegevens

Bestelnummer	770290
GTIN	4007081530019
Artikelklasse	74A

Omschrijving

Uitvoering:

Blindklinktang van hoogwaardig spuitgietaluminium, tangarmen van gesmeed CrV-staal. Snel wisselen van de draadstiften zonder gereedschap.

Levering:

Blindklinkmoerentang 'GBM 10' voor materiaaldiktes van 0,25 tot 3 mm. Inclusief draadstift en mondstukken M4, M5 en M6, blindklinkmoeren in 4 afmetingen:

ca. 50 stuks aluminium M4×6×11,0 mm

ca. 50 stuks aluminium M5×7×11,5 mm

ca. 50 stuks aluminium M5×7×13,5 mm

ca. 40 stuks aluminium M6×9×15,5 mm.

In stevige kunststof box.

Voor blindklinkmoeren aluminium: M4 – M6

voor blindklinkmoeren staal, messing en edelstaal: M4 – M5

Technische beschrijving

Voor blindklinkmoeren aluminium	M4 – M6
voor blindklinkmoeren staal, messing en edelstaal	M4 – M5
Producttype	Blindklinktang

