

Garant**Terugslagvrije hamer met nylon inzetstukken Hickory-steel, Hamerkop-Ø: 22 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	754750 22
GTIN	4045197923523
Artikelklasse	71D

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterk stalen middenstuk met bevestigingsdoorn en rand voor de bevestiging van de doppen. Doppen van slijtvast nylon (middelhard). **Terugslagvrij** door gewichten in de hamerkop. Zodra de hamer het werkstuk treft, worden de gewichten naar het slagvak geslingerd, zodat de terugslag wordt gedempt.

Met steel van Amerikaans hickory-hout.

Toepassing:

Voor het richten of aanbrengen van werkstukken op machinetafels en voor werkstuksparende slagen bij montagewerk.

Reservedeel:

Losse doppen zie nr. 754720 en 754730.

Losse hickory-steel zie nr. 754840.

Lengte van de kop met doppen: 75 mm

Lengte van de steel: 250 mm

Totale lengte: 270 mm

Gewicht: 0,167 kg

Technische beschrijving

Hamerkop-Ø	22 mm
Lengte van de kop met doppen	75 mm
Gewicht	0,167 kg
Totale lengte	270 mm

Lengte van de steel	250 mm
Producttype	Hamer

Accessoires

Losse dop, nylonplat Hamerkop-Ø 22 mm	754720 22
Hickory-hamersteel met wig Voor kop-Ø 22 mm	754840 22
Losse dop, nylonbol Hamerkop-Ø 22 mm	754730 22