

Garant
VHM-minifrees, AlCrN, Ø e8 DC: 3,5 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	202261 3,5
GTIN	4045197922427
Artikelklasse	11X

Omschrijving
Uitvoering:

 Schacht overeenkomstig **DIN 6535 HB**.

Bespaar op naslijpkosten:

Het is voordeliger VHM-minifrezen tot aan de slijtagegrens te gebruiken, dan deze na te slijpen. Verbeterde coating voor universele toepassing in staal en gietijzer.

Tolerantie nominale Ø: e8

Aantal tanden Z: 3

Spiraalhoek: 30 graden

Aanzetrichting: horizontaal, schuin en verticaal

Schacht: DIN 6535 HB met h6

Aantal tanden Z: 3

 Snijlengte L_c : 5 mm

Totale lengte L: 45 mm

 Schacht-Ø D_s : 6 mm

Schachtvorm: HB

Hoekfasebreedte bij 45°: 0,1 mm

Technische beschrijving

Schacht	DIN 6535 HB met h6
Schachtvorm	HB
Schacht-Ø D_s	6 mm
Voeding f_z voor kanten in staal $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Snijlengte L_c	5 mm

Snijkant-Ø D _c	3,5 mm
Totale lengte L	45 mm
Spiraalhoek	30 graden
Aantal tanden Z	3
Hoekfasebreedte bij 45°	0,1 mm
Voeding f _z voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm ²	0,02 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Tolerantie nominale Ø	e8
Hoekfasehoek	45 graden
Coating	AlCrN
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	N
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1×D
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	0,3×D bij kanten
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Schachtfrees