


Garant**VHM-minifrees, AlCrN, Ø e8 DC: 8,7 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	202261 8,7
GTIN	4045197922533
Artikelklasse	11X

Omschrijving**Uitvoering:**Schacht overeenkomstig **DIN 6535 HB**.**Bespaar op naslijpkosten:**

Het is voordeliger VHM-minifrezen tot aan de slijtagegrens te gebruiken, dan deze na te slijpen. Verbeterde coating voor universele toepassing in staal en gietijzer.

Tolerantie nominale Ø: e8

Aantal tanden Z: 3

Spiraelhoek: 30 graden

Aanzetrichting: horizontaal, schuin en verticaal

Schacht: DIN 6535 HB met h6

Aantal tanden Z: 3

Snijlengte L_c : 11 mm

Totale lengte L: 55 mm

Schacht-Ø D_s : 10 mm

Schachtvorm: HB

Hoekfasebreedte bij 45°: 0,1 mm

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D_c	8,7 mm
Schachtvorm	HB
Aantal tanden Z	3
Hoekfasebreedte bij 45°	0,1 mm
Schacht	DIN 6535 HB met h6

Spiraalhoek	30 graden
Schacht-Ø D _s	10 mm
Totale lengte L	55 mm
Voeding f _z voor kanten in staal < 750 N/mm ²	0,08 mm
Snijlengte L _c	11 mm
Voeding f _z voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm ²	0,05 mm
Tolerantie nominale Ø	e8
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Hoekfasehoek	45 graden
Coating	AlCrN
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	N
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1×D
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	0,3×D bij kanten
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Schachtfrees