

**Garant****VHM-minifrees, AlCrN, Ø e8 DC: 10 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	202261 10
GTIN	4045197922564
Artikelklasse	11X

**Omschrijving****Uitvoering:**Schacht overeenkomstig **DIN 6535 HB**.**Bespaar op naslijpkosten:**

Het is voordeliger VHM-minifrezen tot aan de slijtagegrens te gebruiken, dan deze na te slijpen. Verbeterde coating voor universele toepassing in staal en gietijzer.

Tolerantie nominale Ø: e8

Aantal tanden Z: 3

Spiraelhoek: 30 graden

Aanzetrichting: horizontaal, schuin en verticaal

Schacht: DIN 6535 HB met h6

Aantal tanden Z: 3

Snijlengte  $L_c$ : 13 mm

Totale lengte L: 55 mm

Schacht-Ø  $D_s$ : 10 mm

Schachtvorm: HB

Hoekfasebreedte bij 45°: 0,1 mm

**Technische beschrijving**

Schachtvorm	HB
Schacht-Ø $D_s$	10 mm
Snijlengte $L_c$	13 mm
Hoekfasebreedte bij 45°	0,1 mm
Aantal tanden Z	3

Voeding $f_z$ voor kanten in staal $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm
Schacht	DIN 6535 HB met h6
Snijkant- $\varnothing D_c$	10 mm
Totale lengte L	55 mm
Spiraelhoek	30 graden
Voeding $f_z$ voor spiebaanfrezen in staal $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Tolerantie nominale $\varnothing$	e8
Hoekfasehoek	45 graden
Coating	AlCrN
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	N
Ingrijpingsbreedte $a_e$ bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte $1 \times D$
Ingrijpingsbreedte $a_e$ bij freesoperatie	$0,3 \times D$ bij kanten
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Schachtfrees