



## Terugslagvrije hamer met nylon inzetstukken Superglas-steel, Hamerkop-Ø: 60mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	754800 60
GTIN	7610733087129
Artikelklasse	73B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Sterk stalen middenstuk met bevestigingsdoorn en rand voor de bevestiging van de doppen. Doppen van slijtvast nylon (middelhard).

Met vrijwel onbreekbare steel van SUPERGLAS-glasvezels, handgreep van zwarte kunststof.

**Terugslagvrij** door gewichten in de hamerkop. Zodra de hamer het werkstuk treft, worden de gewichten naar het slagvak geslingerd, zodat de terugslag wordt gedempt.

#### Toepassing:

Voor het richten of aanbrengen van werkstukken op machinetafels en voor werkstuksparende slagen bij montagewerk.

#### Reservedeel:

Losse doppen zie nr. 754720 en 754730.

### Technische beschrijving

Lengte van de kop met doppen	120 mm
Totale lengte	420 mm
Hamerkop-Ø	60 mm
Lengte van de steel	360 mm
Gewicht	1,59 kg
Materiaal steel	Glasvezel
Materiaal behuizing	Staal

Serie	PB 303
Materiaal inzetdeel	Nylon, wit
terugslagvrij	ja
Producttype	Hamer

---

## Accessoires

Losse dop, nylonbol Hamerkop-Ø 60 mm	754730 60
Losse dop, nylonplat Hamerkop-Ø 60 mm	754720 60