

**Vanadium-combinatietang, verchroomd VDE-isolatie, Totale lengte: 160mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	701800 160
GTIN	4003773040729
Artikelklasse	73F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Chroom-vanadiumstaal. Grijpbekken getand. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 64 HRC), ook geschikt voor pianodraad. **Voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Tangen verchroomd, grepen met meercomponenten-bekleding.

**Norm:**

**DIN ISO 5746**

**Technische beschrijving**

totale lengte	160 mm
Snijwaarden pianodraad tot Ø	1,5 mm
Snijwaarden harde draad tot Ø	2 mm
elektrostatische eigenschap	VDE 1000 V
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 5746
Bekeigenschap	getand
Greep	Meercomponenten-bekleding
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchroomd

vonkvrij	nee
Producttype	Multifunctionele tang