

Garant**Vanadium-combinatietang, verchromd VDE-isolatie, Totale lengte: 160mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	701710 160
GTIN	4045197501400
Artikelklasse	71B

Omschrijving**Uitvoering:**

Chroom-vanadiumstaal. Grijpbekken getand. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 64 HRC), ook geschikt voor pianodraad. **Voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Tangen verchromd, grepen met ergonomisch geoptimaliseerde meercomponenten-bekleding met stroef **Haptoprene**-oppervlak.

Norm:**DIN ISO 5746****Technische beschrijving**

Snijwaarden pianodraad tot Ø	1,5 mm
Snijwaarden harde draad tot Ø	2 mm
totale lengte	160 mm
elektrostatische eigenschap	VDE 1000 V
Norm	DIN ISO 5746
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bekeigenschap	getand
Greep	Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	verchromd
vonkvrij	nee
Producttype	Multifunctionele tang