



LED-EX accuwerklamp, Type: UNI-EX



Bestelgegevens

Bestelnummer	081515 UNI-EX
GTIN	5708997356173
Artikelklasse	08C

Omschrijving

Uitvoering:

Explosieveilige werklamp, getest volgens de geldende ATEX-richtlijn.

Extreem felle verlichting en zeer lange levensduur.

Multifunctionele led-EX accuwerklamp. Hoofdverlichting met schakelaar met twee standen en spotlight aan bovenzijde.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Norm:

Gecertificeerd voor ATEX-ZONE 0 en ATEX-ZONE 20.

ATEX-richtlijn nr. 2014/34/EU, IEC en IECEx toegestaan en gecertificeerd.

Levering:

Inclusief laadkabel en laadstation.

Technische beschrijving

Kleurtemperatuur	6000 K
Lichtstroom	200 lm

Lichtstroom stand 2	330 lm
Accucapaciteit	2,8 Ah
Accutype	Lithium-ion
Accuspanning	3,2 V
Aantal inbegrepen accu's	1
Energievoorziening	Accuvoeding
Totale lengte	220 mm
CRI-waarde	80
IP-klasse	IP 65
Totale breedte	70 mm
Brandduur stand 2	3 h
Brandduur	7,5 h
Gewicht	420 g
Apparaateigenschap	Geschikt voor EX-zone
ATEX-zone	zone 0
ATEX-zone	zone 20
Totale hoogte	39 mm
Fabrikantnummer	UNI-EX
Producttype	Werklamp