



## LED-EX werklamp, Type: NOVA-EX



### Bestelgegevens

Bestelnummer	081523 NOVA-EX
GTIN	5708997356029
Artikelklasse	08C

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Explosieveilige werklamp, getest volgens de geldende ATEX-richtlijn.  
Extreem felle verlichting en zeer lange levensduur. Krachtige en robuuste Ex-beschermde werklamp.

**Functie:**

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Norm:**

Zertifiziert für ATEX-Zone: **Gas** 1 und 2, **Staub** 21 und 22.  
ATEX-Richtlinie Nr. 2014/34/EU, IEC und IECEx zugelassen und zertifiziert.

**Levering:**

Inclusief 10 m kabel randaarde, 100 – 240 V 50/60 Hz, 23 W.

### Technische beschrijving

Lichtstroom stand 2	2000 lm
IP-klasse	IP 65
Lichtstroom	1000 lm

Gewicht	4000 g
Energievoorziening	Netvoeding
Lichtbron	LED-lamp
Lichtkleur	6000 K
Wattage	23 W
Nominale spanning	100 - 240 V
Apparaateigenschap	Geschikt voor EX-zone
Totale lengte	270 mm
Totale breedte	266 mm
Totale hoogte	123 mm
Aansluitkabel lengte	10 m
ATEX-zone	Zone 1
ATEX-zone	Zone 2
ATEX-zone	Zone 21
ATEX-zone	Zone 22
Fabrikantnummer	NOVA EX
Producttype	Werklamp