



LED-EX accuwerkamp, Type: NOVA-EXR



Bestelgegevens

Bestelnummer	081524 NOVA-EXR
GTIN	
Artikelklasse	08C

Omschrijving

Uitvoering:

Explosieveilige werkamp, getest volgens de geldende ATEX-richtlijnen.
Extreem felle verlichting en zeer lange levensduur.
Krachtige en robuuste led-EX accuwerkamp.

Norm:

Zertifiziert für ATEX-Zone: **Gas** 1 und 2, **Staub** 21 und 22.
ATEX-Richtlinie Nr. 2014/34/EU, IEC und IECEx zugelassen und zertifiziert.

Levering:

Inclusief laadkabel 5 m.
Apparaateigenschap: Geschikt voor EX-zone
ATEX-zone: Zone 21
ATEX-zone: Zone 1
Lichtstroom: 1500 lm
Lichtstroom stand 2: 750 lm
Brandduur: 2 h
Brandduur stand 2: 4 h

Technische beschrijving

Apparaateigenschap	Geschikt voor EX-zone
Accucapaciteit	1,4 Ah
Accutype	Lithium-ijzerfosfaat
Brandduur	2 h
Kleurtemperatuur	6500 K
ATEX-zone	Zone 21
ATEX-zone	Zone 1
Lichtstroom	1500 lm
Energievoorziening	Accuvoeding
Accuspanning	19,2 V
Aantal inbegrepen accu's	1
Totale hoogte	123 mm
Totale breedte	266 mm
Totale lengte	270 mm
Brandduur stand 2	4 h
Lichtstroom stand 2	750 lm
Gewicht	3900 g
Producttype	Werklamp

Accessoires

Driepootstatief Hoogte EX1,35-3 m	081252 EX1,35-3
-----------------------------------	-----------------