

**Bit voor sleuf, 5/16 inch C 8, Snijkantbreedte: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	675460 12
GTIN	4013288011305
Artikelklasse	63H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voor het opnemen in handhouders of machines met een overeenkomstige 6-kantopname.

**Toepassing:**

Voor sleufschroeven DIN 3127.

**Norm:**

DIN ISO 1173

**Materiaal:**

Speciale chroom-vanadiumlegering, taaihard.

**Technische beschrijving**

totale lengte	41 mm
Dikte snijkant	2 mm
Snijkantbreedte	12 mm
Bit-zeskantschacht	C8
Fabrikantnummer	800/2 Z
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Producttype	Bit-gereedschap