

**Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3 Hex-Plus-profiel edelstaal 'Stainless', Zeskant: 4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	675494 4
GTIN	4013288111234
Artikelklasse	63H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000 – 675050.

Met torsiezone voor verminderde krachtpieken tijdens het schroeven. Roestvrij edelstaal, taaihard dankzij vacuüm-ijsverharden.

**Toepassing:**

Voor binnenzeskantbouten DIN 7426 resp. DIN ISO 2351-3.

**Norm:**

DIN ISO 1173.

**Materiaal:**

Roestvrij edelstaal.

**Technische beschrijving**

totale lengte	25 mm
Zeskant	4 mm
Bit-zeskantschacht	C 6,3
Fabrikantnummer	3840/1 TS
Materiaal	Edelstaal, RVS
Bitsoort	6-kant-schroevendraaier
Producttype	Bit-gereedschap

