



Amerikaanse overall Quality Dress, lichtgrijs, Confectiemaat DE: 102



Bestelgegevens

Bestelnummer	091132 102
GTIN	4014382988814
Artikelklasse	09S

Omschrijving

Uitvoering:

Beroepskleding **Quality Dress** van 100% katoenweefsel. Katoen is bijzonder resistent tegen chemische en mechanische invloeden en hitte. Het natuurproduct katoen zorgt voor een aangenaam draagcomfort dankzij temperatuurregulerende eigenschappen en een groot absorptievermogen.

Tuinbroek met verstelbare band van 6 cm.

- **Opgenaaide, hoog doorlopende nierbescherming.**
- **Opgezette, open zak op bovenstuk, met klittenbandindeling.**
- **Dubbel bovenstuk, met zak met ritssluiting.**
- **Slagvaste en hittebestendige kunststof sluiting.**

Omschrijving:

- **Gulp met ritssluiting.**
- **Twee verstevigde zakken aan de voorzijde.**
- **Dijbeenzak.**
- **Vak voor mobiele telefoon.**
- **Verstevigd kniegedeelte.**
- **Vak voor duimstok.**

Opmerking:

De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectionmaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.

Op aanvraag in andere kleuren leverbaar.**Tuinbroek in korenblauwe** uitvoering onder nr. 091131.

Materiaalsamenstelling: 100% Katoen

Materiaalgewicht/weefsel dichtheid: 285 g/m²

Kleding standaard: UV-standaard 801

Wassen: 60 °C Bonte was

Technische beschrijving

Maat FR	44L
Nierbescherming	ja
Aantal kniezakken	2
Confectiemaat DE	102
verstevigd kniegedeelte	ja
Vak voor mobiele telefoon	ja
Zijzakken	opgezet, versterkt
dubbel bovenstuk, met zak met ritssluiting	ja
Aantal vakken voor duimstok	1
Broeksluiting	Ritssluiting
Aantal zijzakken	2
Steeksluiting	slagvaste, hittebestendige kunststof sluiting
Aantal dijbeenzakken	1
Zak op bovenstuk	opgezet, met klittenbandindeling
Pijpafsluiting	recht, open
Materiaal	Katoen
Maat UK	36L
Maat US	36/35
Maat IT	44L
Serie	QUALITY DRESS
Speciale dienstverlening	Textielveredeling
Maat NL	102

Maat ES	44L
Geslacht	Heren
Materiaalsamenstelling	100% Katoen
Materiaalgewicht/weefseldichtheid	285 g/m ²
Kleding standaard	UV-standaard 801
Wassen	60 °C Bonte was
Bleken	niet bleken
Chemische reiniging	Reiniging met perchloorethyleen
Drogen	behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur)
Strijken	matig heet, tot maximaal 150 °C
Kleur	lichtgrijs
Producttype	Tuinbroek