

**Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3 edelstaal 'Stainless', Kruiskopmaat / totale lengte: 2/25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	675492 2/25
GTIN	4013288111029
Artikelklasse	63H

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000 – 675050.

Met torsiezone voor verminderde krachtpieken tijdens het schroeven. Roestvrij edelstaal, taaihard dankzij vacuüm-ijsverharden.

Toepassing:

Voor Phillips-kruiskopschroeven DIN 3128 resp. DIN ISO 2351-2.

Norm:

DIN ISO 1173.

Materiaal:

Roestvrij edelstaal.

Technische beschrijving

Kruiskopmaat	2
totale lengte	25 mm
Bit-zeskantschacht	C 6,3
Fabrikantnummer	3855/1 TS PZ
Norm	DIN ISO 1173
Materiaal	Edelstaal, RVS
Bitsoort	Pozidriv-schroevendraaier

Producttype

Bit-gereedschap