

**Ring-ratelopzetstuk, Type-sleutelwijdte: 2-19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	657925 2-19
GTIN	4000896179909
Artikelklasse	630

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed; alle gereedschappen met steekverbinding = rechthoekige schacht met verende borgpen. Daardoor wordt een vaste en veilige passing van het opzetstuk in de momentsleutel gegarandeerd.

Diep doorgezette ringratel, omschakelbaar. Nadraaihoek van 9°.

Voordeel:

Werken volgens ratelprincipe op extreem slecht toegankelijke plaatsen.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Gebruik:**Legenda voor tekening en formule:**

L_1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

l_2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

L_3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

l_4 = steekmaat van het insteekgereedschap

L = totale lengte van het gereedschap

T_1 = draaimoment dat moet worden ingesteld

T_2 = voorgeschreven draaimoment

T.b.v.:

Momentsleutel met 4-kant-opnames.

Opmerking:

Let op de steekmaat van de opzetstukken en vergelijk deze met die van het afstelgereedschap (zie testrapport/handleiding van de gebruikte momentsleutel). Bij afwijking steekmaatcorrectie uitvoeren!

Technische beschrijving

Breedte b	40 mm
Lengte l	81 mm
Sleutelwijdte	19 mm
Hoogte h	14,3 mm
Insteekschacht	14×18 mm
Steekmaat S	36 mm
Gereedschap verwisselbaar	Opzetstuk
Ratel, omschakelbaar	ja
Gereedschap met ratelfunctie	ja
Producttype	Ratel insteekgereedschap