

**Opzetstuk met open ring, Type-sleutelwijdte: 1-10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	657910 1-10
GTIN	4018754034352
Artikelklasse	63A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed; alle gereedschappen met steekverbinding = rechthoekige schacht met verende borgpen. Daardoor wordt een vaste en veilige passing van het opzetstuk in de momentsleutel gegarandeerd.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd.

Gebruik:**Legenda voor tekening en formule:**

L_1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

l_2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

L_3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

l_4 = steekmaat van het insteekgereedschap

L = totale lengte van het gereedschap

T_1 = draaimoment dat moet worden ingesteld

T_2 = voorgeschreven draaimoment

T.b.v.:

Momentsleutel met 4-kant-opnames.

Opmerking:

De belastbaarheid van de opzetstukken is overeenkomstig de sleutelwijdte begrensd en kan geringer zijn dan de capaciteit van de momentsleutel.

Let op de steekmaat van de opzetstukken en vergelijk deze met die van het afstelgereedschap (zie testrapport/handleiding van de gebruikte momentsleutel). Bij afwijking steekmaatcorrectie uitvoeren!

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	10 mm
Hoogte h	11 mm
Breedte b	21,5 mm
Insteekschacht	9×12 mm
Serie	733/10
Steekmaat S	17,5 mm
Gereedschap verwisselbaar	Opzetstuk
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	verchromd (splintervrij)
Ratelfunctie	nee
Producttype	Opzetstuk met ring