



Ratel-opzetstuk met open ring, Sleutelwijdte: 12mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	657920 12
GTIN	2050001012678
Artikelklasse	66F

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed; alle gereedschappen met steekverbinding = rechthoekige schacht met verende borgpen. Daardoor wordt een vaste en veilige passing van het opzetstuk in de momentsleutel gegarandeerd.

Gepatenteerd speciaal gereedschap voor het vastschroeven van leidingen en wartelmoeren. Met aanslag voor boutkoppen; voorkomt wegglijden.

Voordeel:

De **ratelfunctie** levert een **enorme tijdsbesparing op en zorgt voor verlichting van het werk** ten opzichte van het gebruik van het normale gereedschap met open ring.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L_1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

l_2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

L_3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

l_4 = steekmaat van het insteekgereedschap

L = totale lengte van het gereedschap

T_1 = draaimoment dat moet worden ingesteld

T_2 = voorgeschreven draaimoment

T.b.v.:

Momentsleutel met 4-kant-opnames.

Opmerking:

Let op de steekmaat van de opzetstukken en vergelijk deze met die van het afstelgereedschap (zie testrapport/handleiding van de gebruikte momentsleutel). Bij afwijking steekmaatcorrectie uitvoeren!

Technische beschrijving

Breedte b	33 mm
Sleutelwijdte	12 mm
Hoogte h	11 mm
Insteekschacht	9×12 mm
Steekmaat S	17,5 mm
Gereedschap verwisselbaar	Opzetstuk
Ratelfunctie	ja
Producttype	Ratel insteekgereedschap