

**Opzetstuk met open ring, Type-sleutelwijdte: 1-12mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 657910 1-12 |
| GTIN | 4018754034376 |
| Artikelklasse | 63A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed; alle gereedschappen met steekverbinding = rechthoekige schacht met verende borgpen. Daardoor wordt een vaste en veilige passing van het opzetstuk in de momentsleutel gegarandeerd.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd.

Gebruik:**Legenda voor tekening en formule:**

- L_1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
- l_2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
- L_3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
- l_4 = steekmaat van het insteekgereedschap
- L = totale lengte van het gereedschap
- T_1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
- T_2 = voorgeschreven draaimoment

T.b.v.:

Momentsleutel met 4-kant-opnames.

Opmerking:

De belastbaarheid van de opzetstukken is overeenkomstig de sleutelwijdte begrensd en kan geringer zijn dan de capaciteit van de momentsleutel.

Let op de steekmaat van de opzetstukken en vergelijk deze met die van het afstelgereedschap (zie testrapport/handleiding van de gebruikte momentsleutel). Bij afwijking steekmaatcorrectie uitvoeren!

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Insteekschacht | 9×12 mm |
| Breedte b | 24,5 mm |
| Sleutelwijdte | 12 mm |
| Hoogte h | 12 mm |
| Serie | 733/10 |
| Steekmaat S | 17,5 mm |
| Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk |
| Materiaal | Chrome-Alloy-Steel |
| Oppervlak | verchromd (splintervrij) |
| Ratelfunctie | nee |
| Producttype | Opzetstuk met ring |