

**Ratel-opzetstuk met open ring, Sleutelwijdte: 17mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	657920 17
GTIN	4035894038873
Artikelklasse	66F

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed; alle gereedschappen met steekverbinding = rechthoekige schacht met verende borgpen. Daardoor wordt een vaste en veilige passing van het opzetstuk in de momentsleutel gegarandeerd.

Gepatenteerd speciaal gereedschap voor het vastschroeven van leidingen en wartelmoeren.

Voordeel:

De **ratelfunctie** levert een **enorme tijdsbesparing op en zorgt voor verlichting van het werk** ten opzichte van het gebruik van het normale gereedschap met open ring.

Gebruik:**Legenda voor tekening en formule:**

L_1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

l_2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

L_3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

l_4 = steekmaat van het insteekgereedschap

L = totale lengte van het gereedschap

T_1 = draaimoment dat moet worden ingesteld

T_2 = voorgeschreven draaimoment

T.b.v.:

Momentsleutel met 4-kant-opnames.

Opmerking:

Let op de steekmaat van de opzetstukken en vergelijk deze met die van het afstelgereedschap (zie testrapport/handleiding van de gebruikte momentsleutel). Bij afwijking steekmaatcorrectie uitvoeren!

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	17 mm
Hoogte h	16 mm
Insteekschacht	9×12 mm
Breedte b	45 mm
Steekmaat S	21 mm
Gereedschap verwisselbaar	Opzetstuk
Ratelfunctie	ja
Producttype	Ratel insteekgereedschap