



## Ring-ratelopzetstuk, Type-sleutelwijdte: 2-16mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	657925 2-16
GTIN	4000896179923
Artikelklasse	630

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Matrijsgesmeed; alle gereedschappen met steekverbinding = rechthoekige schacht met verende borgpen. Daardoor wordt een vaste en veilige passing van het opzetstuk in de momentsleutel gegarandeerd.

Diep doorgezette <strong>ringratel</strong>, omschakelbaar. Nadraaihoek van 9°.

#### Voordeel:

Werken volgens ratelprincipe op extreem slecht toegankelijke plaatsen.

#### Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

#### Gebruik:

#### Legenda voor tekening en formule:

$L_1$  = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

$l_2$  = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

$L_3$  = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

$l_4$  = steekmaat van het insteekgereedschap

$L$  = totale lengte van het gereedschap

$T_1$  = draaimoment dat moet worden ingesteld

$T_2$  = voorgeschreven draaimoment

#### T.b.v.:

Momentsleutel met 4-kant-opnames.

**Opmerking:**

Let op de steekmaat van de opzetstukken en vergelijk deze met die van het afstelgereedschap (zie testrapport/handleiding van de gebruikte momentsleutel). Bij afwijking steekmaatcorrectie uitvoeren!

---

**Technische beschrijving**

Insteekschacht	14×18 mm
Sleutelwijdte	16 mm
Breedte b	40 mm
Hoogte h	14,3 mm
Lengte l	81 mm
Steekmaat S	36 mm
Gereedschap verwisselbaar	Opzetstuk
Ratel, omschakelbaar	ja
Gereedschap met ratelfunctie	ja
Producttype	Ratel insteekgereedschap