



LED-werklamp, Type: 3



Bestelgegevens

Bestelnummer	081415 3
GTIN	4260131238062
Artikelklasse	08C

Omschrijving

Uitvoering:

High-performance, dimbare werklampen met lange levensduur, met **flexibele as** en **sterke magneetvoet**. Aansluiting op 24 V netadapter of 24 V machinebesturing. Hoogrendement-led in aluminium behuizing, koudwit ca. 5500 kelvin. Brede uitstraalhoek 120° met gelijkmatige belichting.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 250V-netadapter.

Opmerking:

Zie voor passende tafelklemmen en magneethouders onder 081418/081419.

Technische beschrijving

Magneetvoet-Ø	66 mm
Lichtstroom	300 lm

Energievoorziening	Netvoeding
Lichtbron	LED
Gewicht	550 g
Soort bevestiging	Magnetfuß
IP-klasse	IP 65
Lichtopbrengst	2,5 W
Nominale spanning	250 V
Kleurtemperatuur	5500 K
Uitstraalhoek	120 graden
ATEX-zone	geen
Totale hoogte	620 mm
Lichtkleur	koudwit
Lichtkop breedte	30 mm
Lichtkop hoogte	15 mm
Lichtkop diepte	90 mm
Producttype	Tafellamp / werkplekverlichting

Accessoires

Magneethouder Montageplaat Ø boven 95 mm	081419 95
Tafelklem Montageplaat Ø boven 95 mm	081418 95