

**Erdi****Gatenschaar met HSS-snijkmanten, Rechts snijdend, totale lengte: 300mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	761050 300
GTIN	4010220000311
Artikelklasse	73X

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Blanke schaarkop, smal, spits toelopend en open, gelakte resp. met kunststof omhulde armen.

Met **HSS-snijkmanten (HRC 65)**. Zeer hoge standtijd van de snijkmanten (voor alle platen; V2A-platen en harde platen tot 1,0 mm).

**Toepassing:**

Voor knipwerk met bochten en met korte rechte sneden.

## Technische beschrijving

totale lengte	300 mm
Lengte snijkmanten	47 mm
Inzetsoort	Rechts snijdend
Producttype	Schaar

## Accessoires

Reparatie-assortiment voor plaatschaar	760110
----------------------------------------	--------