

Erdi**Ideaal-plaatschaar RVS, Links snijdend, totale lengte: 280mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	762100 280
GTIN	4010220020371
Artikelklasse	73X

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Blanke schaarkop en open, gelakte armen.

Edelstaal, snijkanten inductief gehard (HRC 60), ook voor V2A-platen.

Toepassing:

Voor doorlopende rechte snedes en figuren.

Technische beschrijving

totale lengte	280 mm
Lengte snijkanten	34 mm
Inzetsoort	Links snijdend
Producttype	Schaar