

Erdi**Ideaal-plaatschaar met HSS-snijkmanten, Links snijdend, totale lengte: 280mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	762150 280
GTIN	4010220000380
Artikelklasse	73X

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Blanke schaarkop en open, gelakte armen.

Met **HSS-snijkmanten (HRC 65)**. Zeer hoge standtijd van de snijkmanten (voor alle platen; V2A-platen en harde platen tot 1,0 mm).

Toepassing:

Voor doorlopende rechte snedes en figuren.

Technische beschrijving

Lengte snijkmanten	34 mm
totale lengte	280 mm
Inzetsoort	Links snijdend
Producttype	Schaar