

Erdi**Gatenschaar RVS, Rechts snijdend, Totale lengte: 250mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	761000 250
GTIN	4010220020012
Artikelklasse	73X

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Blanke schaarkop, smal, spits toelopend en open, gelakte resp. met kunststof omhulde armen.

Edelstaal, snijkanten inductief gehard (HRC 60), ook voor V2A-platen.

Toepassing:

Voor knipwerk met bochten en met korte rechte sneden.

Technische beschrijving

totale lengte	250 mm
Lengte snijkanten	42 mm
Inzetsoort	Rechts snijdend
Producttype	Schaar

Accessoires

Reparatie-assortiment voor plaatschaar	760120
--	--------