

**8-mm-steel voor Torx®, Torx®-profiel: TX20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	659882 TX20
GTIN	7610733220694
Artikelklasse	63D

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Steel** van speciale chroom-vanadiumlegering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchromd, zwarte punt.

**T.b.v. :**

Momentschroevendraaiers nr. 659906, 659908 en 659912 **maat 1600**.

659911 **maat 1600**(tot cat. 48), evenals schroevendraaier-assortimenten nr. 667625 / 667645.

totale lengte: 140 mm

Nuttige lengte: 124 mm

**Technische beschrijving**

Nuttige lengte	124 mm
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
totale lengte	140 mm
Torx®-profiel	TX20
Producttype	Schroevendraaierdop