

Garant

Momentschroevendraaier zonder schaal, opname voor verwisselbare stelen, Maximaal draaimoment: 500cNm



Bestelgegevens

Bestelnummer	659908 500
GTIN	4045197611260
Artikelklasse	61E

Omschrijving

Uitvoering:

Krachthandvat met huidvriendelijk, stroef **Haptoprene®**-oppervlak zorgt voor een probleemloze overdracht van het vereiste draaimoment, zelfs met **natte of met olie besmeurde handen**. Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier duidelijk hoor- en voelbaar en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik. Het losdraaimoment is hoger dan het aanhaalmoment (overbelastingsbeveiliging). Het gewenste draaimoment kan met behulp van een draaimomenttester (nr. 654300 – 654460) en een sleutel voor binnenzestkanbouten SW5 (niet meegeleverd) traploos worden ingesteld. Vooraf in de fabriek instellen vanaf 20stuks per maat. Voor **opname van 6 mm verwisselbare stelen** (nr. 659920 – 659928).

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Aanhaalrichting: Rechtsom aanhalen

Meetnauwkeurigheid draaimoment: $\pm 6\%$

Testrapport: Testrapport van de producent

Kalibratie: O6

Kalibratie: O7

Meetnauwkeurigheid draaimoment: $\pm 6\%$

Totale lengte L: 124 mm

Ingesteld draaimoment: 3 Nm

Draaimomentbereik: 100 - 500 cNm

Draaimomentbereik: 1 - 5 Nm

maximale Ø: 35 mm

Technische beschrijving

Geschikte verwisselbare stelen	6 mm
Ingesteld draaimoment	3 Nm
maximaal draaimoment	500 cNm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±6 %
Draaimomentbereik	100 - 500 cNm
Draaimomentbereik	1 - 5 Nm
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Instelling van de activeringswaarde	zonder instelschaal (tester nodig)
Activeringsprincipe	mechanische slipkoppeling
Gewicht	96 g
Feedback	ontkoppeland
Verstelbaarheid activeringswaarde	vooraf ingesteld
Meetmethode	Draaimoment
Norm	DIN EN ISO 6789
Totale lengte L	124 mm
Aansluitingsvorm	verwisselbare steel
Kalibratie	O6
Kalibratie	O7
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Meettechniek	Mechanisch
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
maximale Ø	35 mm
Producttype	momentschroevendraaier

Dienstverlening

Kalibratie en instelling Momentsleutel zonder schaal Maximaal draaimoment 400 Nm	018891 400
Instelling Momentsleutel zonder schaal	018890
Kalibratie Momentsleutel Maximaal draaimoment 400 Nm	018820 400
Kalibratie en instelling Momentsleutel zonder schaal Maximaal draaimoment 400 Nm	020090 400
Kalibratie Momentsleutel Maximaal draaimoment 400 Nm	020010 400
Instelling Momentsleutel zonder schaal Type SET	020080 SET
Kalibratie en instelling Momentschroevendraaier zonder schaal maximaal draaimoment 0,04-20 Nm	020170 0,04-20
Kalibratie Momentschroevendraaier maximaal draaimoment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20

Accessoires

Elektronische momentschroevendraaiertester Maximaal draaimoment 11 Nm	654390 11
Draaimomenttester en kalibratieapparaat Maximaal draaimoment 5 Nm	654395 5
Elektronische momentschroevendraaiertester 'TST' Maximaal draaimoment 10 Nm	654300 10
Sleutel voor binnenzeskantbouten met klemkogel, verchromd Zeskant 5 mm	626085 5