



8-mm-steel voor Torx®, Torx®-profiel: TX25



Bestelgegevens

Bestelnummer	659882 TX25
GTIN	7610733220700
Artikelklasse	63D

Omschrijving

Uitvoering:

Steel van speciale chroom-vanadiumlegering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchromd, zwarte punt.

T.b.v. :

Momentschroevendraaiers nr. 659906, 659908 en 659912 **maat 1600**.

659911 **maat 1600**(tot cat. 48), evenals schroevendraaier-assortimenten nr. 667625 / 667645.

totale lengte: 160 mm

Nuttige lengte: 144 mm

Technische beschrijving

Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Nuttige lengte	144 mm
totale lengte	160 mm
Torx®-profiel	TX25/300
Producttype	Schroevendraaierdop