

**Bit met HSS-tap, Voor schroefdraad: M5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	676307 M5
GTIN	4013288119094
Artikelklasse	63H

**Omschrijving****Uitvoering:**

1/4 inch zeskantschacht volgens DIN 3126 C 6,3.

**Voordeel:**

Snel en gemakkelijk wisselen tussen boor-, verzinkboor- of schroefbit.

**Toepassing:**

ideaal voor 'mobiele' reparatie- en montagewerkzaamheden.

Toepassing bij boringtype: tot 1xD bij doorlopend gat

totale lengte: 36 mm

Schachtlengte: 14 mm

Oplpend met: 0,8 mm

**Technische beschrijving**

voor schroefdraad	M5
totale lengte	36 mm
Oplpend met	0,8 mm
Schachtlengte	14 mm
Bit-zeskantschacht	C 6,3
Draadsoort	M
Snijmateriaal	HSS
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Flankhoek	60 graden

Toepassing bij boringtype

tot 1xD bij doorlopend gat

Producttype

Bit met tap