



## Bit met HSS-tap, Voor schroefdraad: M6



### Bestelgegevens

Bestelnummer	676307 M6
GTIN	4013288119001
Artikelklasse	63H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

1/4 inch zeskantschacht volgens DIN 3126 C 6,3.

#### Voordeel:

Snel en gemakkelijk wisselen tussen boor-, verzinkboor- of schroefbit.

#### Toepassing:

ideaal voor 'mobiele' reparatie- en montagewerkzaamheden.

Toepassing bij boringtype: tot 1xD bij doorlopend gat

totale lengte: 39 mm

Schachtlengte: 14 mm

Oplopend met: 1 mm

### Technische beschrijving

voor schroefdraad	M6
Oplopend met	1 mm
totale lengte	39 mm
Schachtlengte	14 mm
Bit-zeskantschacht	C 6,3
Draadsoort	M
Snijmateriaal	HSS
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Flankhoek	60 graden

Toepassing bij boringtype	tot 1xD bij doorlopend gat
Producttype	Bit met tap