



6 mm-steel voor Torx®, Torx®-profiel: TX15



Bestelgegevens

Bestelnummer	659922 TX15
GTIN	7610733201532
Artikelklasse	63D

Omschrijving

Uitvoering:

Steel van speciale chroom-vanadiumlegering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchromd, zwarte punt.

T.b.v.:

Momentschroevendraaiers nr. 659906 / 659908 / 659911 gr. 80; 250; 500 (tot cat. 48) / 659912 **gr. 200; 500** / 659918 en assortimenten montageschroevendraaiers nr. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

totale lengte: 180 mm

Nuttige lengte: 100 mm

Technische beschrijving

Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
totale lengte	180 mm
Torx®-profiel	TX15/200
Nuttige lengte	100 mm
Producttype	Schroevendraaierdop