



6 mm-steel voor Torx Plus®, Torx Plus®-profiel: 10IP



Bestelgegevens

Bestelnummer	659924 10IP
GTIN	7610733201594
Artikelklasse	63D

Omschrijving

Uitvoering:

Steel van speciale chroom-vanadiumlegering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchromd, zwarte punt.

T.b.v. :

Momentschroevendraaiers nr. 659906 / 659908 / 659911 gr. 80; 250; 500 (tot cat. 48) / 659912 **gr. 200; 500** / 659918 en assortimenten montageschroevendraaiers nr. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

totale lengte: 170 mm

Nuttige lengte: 90 mm

Technische beschrijving

Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven
Nuttige lengte	90 mm
totale lengte	170 mm
Torx Plus®-profiel	10IP
Producttype	Schroevendraaierdop