



## 6 mm-steel voor Torx Plus®, Torx Plus®-profiel: 15IP



### Bestelgegevens

Bestelnummer	659924 15IP
GTIN	7610733201600
Artikelklasse	63D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Steel** van speciale chroom-vanadiumlegering met maximale hardheid en bijzondere taaigheid. Oppervlak vernikkeld en verchromd, zwarte punt.

#### T.b.v. :

Momentschroevendraaiers nr. 659906 / 659908 / 659911 gr. 80; 250; 500 (tot cat. 48) / 659912 **gr. 200; 500** / 659918 en assortimenten montageschroevendraaiers nr. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

totale lengte: 180 mm

Nuttige lengte: 100 mm

### Technische beschrijving

Nuttige lengte	100 mm
Torx Plus®-profiel	15IP
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven
totale lengte	180 mm
Producttype	Schroevendraaierdop